



Prise de courant gallery 2P+T triple

Caractéristiques techniques

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	vissé
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm ²
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Type de connexion	Quickconnect
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	02
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)