

# WNA301

## Poussoir Cubyko volet-roulant associable Gris IP55

### Architecture

Type de commande	Interrupteur
Type d'organe de commande	poussoir double
Mode de fixation	clipsé

### Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
-----------------	-----

### Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

### Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Largeur produit installé	75 mm

### Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Caractéristiques techniques WNA301X

Matières	
Couleur	compos. gris
Couleur RAL	RAL 7011 - Gris fer
Matière	polypropylène
Matière	mélange de matériaux
Type de traitement de surface	matt
Installation, montage	
Mode de fixation	verrou tournant
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	va et vient
Standards	
Homologations	NFC 61314
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP55
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-50/50 °C