

EK081

Sonde ambiance fixe à associer aux thermostats mod chauff eau chaude EK186/EK187



More Information

Unité	PCE
EAN	3250612310814
Statut des ventes	3C
Valeur caractéristique de la résistance à 25 °C	11580 Ω
Configuration	Configuration du thermostat raccordé réglable par commutateur DIP
Dimensions (L x H x P)	81/81/27 mm
Distance maximale de la liaison entre récepteur et émetteur	50m
Indice de protection IP	IP30
Température de service	0/80 °C
Valeur ohmique de la sonde à 25°C	11.58 kΩ
Longueur de câble de sonde	max. 50 m
Section de raccordement conseillée de la sonde	1,5mm ²
Température de fonctionnement	0/80 °C
Compatible avec	EK186 ; EK187; EG502
Mots clés	accessoire ; detecteur ; senseur

Mode de montage	convient pour un montage en saillie ou un montage dans des boîtiers encastrés
Type de sonde	sonde d'ambiance fixe
Symboles indicateur de commutation non standard	TEMPERATURFUEHLER__WIRING-SYMBOL.EPS
