

# WNE023B

Poussoir Cubyko 1F à voyant témoin encastré Blanc IP55



## Architecture

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Mode de fixation	vissé

## Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	oui
-----------------	-----

## Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	250V

## Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	75 mm
Dimensions (LLxllxhh)	83X83X29
Largeur produit installé	75 mm

## Capacité

Caractéristiques techniques WNE023BX

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Matières	
Couleur	encastré blanc
Couleur RAL	RAL 9010
Matière	polypropylène
Matière	polypropylène (PP)
Type de traitement de surface	matt
Installation, montage	
Mode de fixation	A vis
Connexion	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de connexion	Quickconnect
Type de contact	10+1F
Standards	
Homologations	EN 60669-1
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
Indice de protection IP	IP55 (flache Wand, mur plat, flat wall)
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Conditions d'utilisation	
Température de stockage	-50/50 °C