

K018

Bloc de jonction 125A 1P 2X25 + 4X16 + couvercle de protection

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Mode de fixation	par serrage et Vissable

Principales caractéristiques électriques

Tension nominale	400 V
------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	40 mm
Hauteur produit installé	55 mm
Largeur produit installé	40 mm

Matières

Transparent	Non
-------------	-----

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 25 mm ²
--

Accessoires inclus

