

KB163N

Barre de pontage 1P 63A languette 10mm² bleu 13M

Architecture

Nombre de pôles	1 P
Type de pôles	1 P

Compatibilité

Destiné aux références compatibles	-----
------------------------------------	-------

Tension

Tension maxi d'utilisation	230 V
Tension assignée de tenue aux chocs	4 kV

Dimensions

Longueur	228 mm
----------	--------

Matières

Couleur	bleu
---------	------

Installation, montage

Adapté à un produit équipé d'un auxiliaire	Non
--	-----

Connexion

Section de raccordement en câble rigide 10 mm²

Adapté aux appareils avec connecteur neutre Non

Type de connecteur barre à languette

Type de connexion cage à vis

Configuration

Pas en module 1

Standards

Directive européenne WEEE concerné
