

# KLG/5/1-5P

16A Lighting Lead 5m 1.5mm 4 Core P-P



## Dimensions

Longuer de dénudage	6 mm
Longuer de dégainage	50 mm

## Longueur

Longuer totale	5 m
----------------	-----

## Matières

Matière	mélange de matériaux
---------	----------------------

## Connexion

Section de conducteur (flexible)	1.5 mm <sup>2</sup>
Type de cordon	câble de connexion

## Câble

Section du conducteur	1.5 mm <sup>2</sup>
Longueur de câble	5 m
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à 90 °C	
Matériau du câble	Low Smoke Zero Halogen

Caractéristiques techniques KLG/5/1-5P

Normes du câble	BS 6500
Equipement	
Finition côté 1	prise
Finition côté 2	prise
Standards	
Homologations	BS EN 61535
Conditions d'utilisation	
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Pictogrammes	
Classes/types de protection	IP20__PROTECTION-SYMBOL.EPS