



Prise de courant 2P+T Systo spécial goulotte 16A 250V 2 modules Rouge

Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------------|
| Type de pôles | 2P+T |
| Mode de fixation | vissé au goulotte |
| Fonction Interrupteur principal | Non |
| Protection différentielle intégrée | Non |
| Utilisable comme commutateur | Non |
| Protection contre les surtensions | Non |
| Prise inclinée ou inclinable | Oui |
| Voyant lumineux | non |
| Avec ou sans voyant | sans |
| Avec prise USB de charge | Non |
| Tension nominale | 250V |
| Fréquence assignée | 50/60 Hz |
| Cadenassable | Non |
| Matière | polycarbonate (PC) |
| Aspect de la surface | mat |
| Type de traitement de surface | matt |
| Mode de fixation | Clipsé |
| Type de montage | encastré/saillie/goulotte |
| Type de connexion | cage sans vis |
| Commutateur marche/arrêt | Non |
| Broche ronde de protection de mise à la terre | Non |
| Intègre porte étiquette transparent | Non |
| Homologations | NFC 61314 |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | 07 |
| Indice de protection IP | IP2X |
| Essai fil incandescent | NF EN 60-695-2 |
| Sans halogène | Non |
| Isolé | Oui |
| Série | systo |
| Version | F |