



Prise de courant 2P+T Systo 16A 250V détrompée à vis 2 modules Blanc

Caractéristiques techniques

Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	encastré ou en goulotte
Fonction Interrupteur principal	Non
Protection différentielle intégrée	Non
Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans
Avec prise USB de charge	Non
Tension nominale	250V
Courant assigné nominal	16 A
Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	45 mm
Dimensions (LLxllxhh)	45x45x37
Largeur produit installé	45 mm
Nombre de module pour l'appareillage mural	2
Cadenassable	Non
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 3001 - Rouge de sécurité
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat satiné
Mode de fixation	Clipsé
Section de raccordement en câble rigide	1,5 / 2,5mm ²
Prise de phase	L1
Commutateur marche/arrêt	Non
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	NFC 61314
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP21D
Essai fil incandescent	NF EN 60-695-2
Sans halogène	Non
Protection	sans protection
Isolé	Oui
Série	systo
Version	FR

Mots clés

Appareillage mural ;
Encastré ; prise de
courant ; systo