

# LFF401149010

Angle intérieur variable LF/LFF40110 blanc paloma



## Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

## Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

## Dimensions

Hauteur de goulotte	40 mm
---------------------	-------

Largeur de goulotte	110 mm
---------------------	--------

Mesure a	115 mm
----------	--------

## Porte, couvercle

Couvercle avec joint	Non
----------------------	-----

## Matières

Couleur	blanc paloma
---------	--------------

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Matière	PC-ABS
---------	--------

Groupe de matériau	plastique
--------------------	-----------

Caractéristiques techniques LFF401149010

Type de traitement de surface	non traitée
Configuration	
Plage angulaire	83 / 97 °
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Équipement	
Éclisses incluses	Oui
Utilisation	
Type produit cheminement de cable	Angle intérieur variable
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Sans halogène	Oui
Conditions d'utilisation	
Température de fonctionnement	-5 / 60 °C