

# WK064

Kallysta Variateur rotatif 320VA pour transfo. électronique



- Fonctions
  - Utilisable avec détecteur de mouvement  
Non
- Principales caractéristiques électriques
  - Fréquence assignée  
50 Hz
- Dimensions
  - Hauteur produit installé  
75 mm
  - Largeur produit installé  
73 mm
- Puissance
  - Puissance  
320 VA
- Capacité
  - Nombre de module pour l'appareillage mural  
2
- Installation, montage
  - Type de montage  
encastré
  - Utilisable avec touche radio  
Non
  - Utilisable avec touche IR  
Non
  - Utilisable avec détecteur de présence  
Non
  - Utilisable avec interrupteur temporisé/timer

- Non
- Connexion
  - Type de Charge  
capacitif
  - Type de connexion  
cage à vis
- Equipement
  - Entrée de poste secondaire  
Yes
  - Radio bidirectionnelle  
Non
- Sécurité
  - Indice de protection IP  
IP20
  - Sans halogène  
Yes
- Conditions d'utilisation
  - Température de stockage  
-10/50 °C