

# WK065

Kallysta variateur rotatif universel 350VA



- Architecture
  - Type de commande  
bouton tournant ; bouton-poussoir
  - Type d'organe de commande  
Poussoir et rotatif
  - Mode de fixation  
encastré
- Fonctions
  - Utilisable avec détecteur de mouvement  
Non
- Principales caractéristiques électriques
  - Fréquence assignée  
50;60 Hz
- Dimensions
  - Profondeur produit installé  
39 mm
  - Hauteur produit installé  
70 mm
  - Dimensions (LLxllxhh)  
71x71x35
  - Largeur produit installé  
70 mm
- Puissance
  - Puissance  
400 VA
- Matières
  - Couleur RAL

- RAL 7040 - Gris fenêtre
- Matière polycarbonate
- Matière polycarbonate (PC)
- Aspect de la surface mat satiné
- Type de traitement de surface non traitée
- Installation, montage
  - Mode de fixation A vis
  - Type de montage encastré
  - Utilisable avec touche radio Non
  - Utilisable avec touche IR Non
  - Utilisable avec détecteur de présence Non
  - Utilisable avec interrupteur temporisé/timer Non
- Connexion
  - Type de Charge universel
  - Type de connexion cage à vis
- Equipement
  - Type de variateur Non
  - Entrée de poste secondaire Yes
  - Radio bidirectionnelle Yes
- Sécurité
  - Indice de protection IP IP20
  - Sans halogène Non
- Conditions d'utilisation
  - Température de stockage -10/50 °C