

WK066

Kallysta Variateur poussoir 400VA pour transfo. ferromagnétique



- Fonctions
 - Utilisable avec détecteur de mouvement
Non
- Principales caractéristiques électriques
 - Fréquence assignée
50 Hz
- Dimensions
 - Hauteur produit installé
75 mm
 - Largeur produit installé
73 mm
- Puissance
 - Puissance
400 VA
- Capacité
 - Nombre de module pour l'appareillage mural
2
- Installation, montage
 - Type de montage
encastré
 - Utilisable avec touche radio
Non
 - Utilisable avec touche IR
Non
 - Utilisable avec détecteur de présence
Non
 - Utilisable avec interrupteur temporisé/timer

- Non
- Connexion
 - Type de connexion
cage à vis
- Equipement
 - Entrée de poste secondaire
Non
 - Radio bidirectionnelle
Non
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP20
 - Sans halogène
Yes
- Conditions d'utilisation
 - Température de stockage
-10/50 °C