

WE156T

Sortie de câble Essensya Modulable Titane



Architecture

Mode de fixation	encastré
------------------	----------

Commandes & indicateurs

Voyant lumineux	non
Avec ou sans voyant	sans

Principales caractéristiques électriques

Fréquence assignée	50;60 Hz
Tension nominale	400 V

Dimensions

Profondeur produit installé	22.8 mm
Hauteur produit installé	70 mm
Dimensions (LLxllxhh)	75x75x41
Largeur produit installé	70 mm

Capacité

Nombre de module pour l'appareillage mural	2
--	---

Caractéristiques techniques WE156T

Alimentation

Alimentation spéciale de courant	Sans alimentation par courant spécial
----------------------------------	---------------------------------------

Matières

Couleur RAL	RAL 9006 - Aluminium blanc
-------------	----------------------------

Matière	mélange de matériaux
---------	----------------------

Aspect de la surface	mat satiné
----------------------	------------

Surface	non-traité
---------	------------

Type de traitement de surface	matt
-------------------------------	------

Installation, montage

Mode de fixation	A vis
------------------	-------

Connexion

Section de raccordement en câble rigide	cable de 1,5 ;12mm ²
---	---------------------------------

Type de connexion	cage à vis
-------------------	------------

Prise de phase	L1
----------------	----

Standards

Homologations	NFC 61314
---------------	-----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques 07	
--	--

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Sans halogène	Oui
---------------	-----
