

M2024

Cloison pour LFF profondeur : 40



- Architecture
 - Mode de fixation serrage
- Modèle
 - Module Simple
- Dimensions
 - Hauteur de goulotte 40 mm
 - Longueur 2000 mm
- Matières
 - Couleur incolore
 - Matière PVC
 - Groupe de matériau plastique
 - Type de traitement de surface non traitée
- Utilisation
 - Type produit cheminement de cable Cloison
- Standards
 - Directive européenne RoHs conformité volontaire
- Sécurité

- Sans halogène
Non