

4504

Interrupteur crépusculaire compact basic 8A



Architecture

Mode de fixation en saillie

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi U_e 230 V

Fréquence assignée 50 Hz

Intensité du courant

Courant assigné d'emploi en AC1 8 A

Dimensions

Profondeur produit installé 42.5 mm

Hauteur produit installé 95 mm

Longueur 80 mm

Largeur produit installé 42.5 mm

Puissance

Puissance consommée 10 VA

Alimentation

Tension d'alimentation 230V +/- 10%

Gestion de l'éclairage

Plage de mesure de luminosité 10 / 30 Lux

Gestion des ampoules incandescentes

P max. avec lampes à incandescence 1000 W

Installation, montage

Type de montage saillie

Connexion

Section de raccordement en câble souple 1 ; 4mm²

Section de raccordement en câble rigide 1 ; 4mm²

Nombre de contacts 1

Type de contact 1F

Configuration

Temporisation à l'enclenchement 40 s

Temporisation au déclenchement 120 s

Cycle de programmation 24 H

Sécurité

Indice de protection IP IP55

Conditions d'utilisation

Température de stockage -30/60 °C
