

JK310H



Architecture

Nombre de poles de l'interrupteur principal 2

Mode de fixation	en saillie
------------------	------------

Dimensions

Profondeur produit installé	125 mm
-----------------------------	--------

Hauteur produit installé	236 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	326 mm
--------------------------	--------

Largeur dans les unités de division	10
-------------------------------------	----

Porte, couvercle

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Type de fermeture de la porte	Verrou 1;4 de tour
-------------------------------	--------------------

Nombre de portes	1
------------------	---

Cadenassable	Yes
--------------	-----

Matières

Couleur	beige
---------	-------

Matière	acier
---------	-------

Connexion

Nombre de phases accessibles	1
Eléments fournis	
Nombre de RCCB dans l'enveloppe	1
Equipement	
Accessoires	Non
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP2XC
Classe de protection	classe de protection III