

JKD250TPM



Architecture

| | |
|------------------|------------|
| Mode de fixation | en saillie |
|------------------|------------|

Dimensions

| | |
|-----------------------------|----------|
| Profondeur produit installé | 165.5 mm |
| Hauteur produit installé | 625 mm |
| Largeur produit installé | 1395 mm |

Porte, couvercle

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Couvercle/porte transparent(e) | Yes |
| Type de fermeture de la porte | Verrou 1;4 de tour |
| Nombre de portes | 3 |
| Cadenassable | Non |

Matières

| | |
|---------|-------|
| Couleur | beige |
| Matière | acier |

Connexion

| | |
|------------------------------|---|
| Nombre de phases accessibles | 3 |
|------------------------------|---|

Éléments fournis

Nombre de RCCB dans l'enveloppe 0

Equipement

| | |
|---------------|-----|
| Accessoriable | Non |
|---------------|-----|

Standards

| | |
|---------------------------|----------|
| Directive européenne WEEE | concerné |
|---------------------------|----------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP30 |
|-------------------------|------|

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Classe de protection | classe de protection III |
|----------------------|--------------------------|
