

ATA163009010

Moulure ATA 16x30 Blanc Paloma L=2,10m



Architecture

Mode de fixation bottom punched

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 16 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 3

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur	blanc paloma
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	32
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	26
Section intérieure / utile	420 mm ²

Équipement

Éclisses incluses	Oui
Nombre de compartiments	1
Nombre d'agrafes par mètre	2

Utilisation

Type produit cheminement de câble	Socle et couvercle
-----------------------------------	--------------------

Standards

Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire