

# ATA630009010

Moulure pour point lumineux Blanc Paloma



## Architecture

Mode de fixation bottom punched

## Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

## Dimensions

Hauteur de goulotte 6 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

## Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 5

## Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

## Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée

#### Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 6

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm<sup>2</sup> (taux de remplissage 40%) 6

Section intérieure / utile 170 mm<sup>2</sup>

#### Équipement

Éclisses incluses Oui

#### Standards

Homologations EN50085-2-1

Directive européenne RoHS conformité volontaire