



Interrupteur différentiel 2P 40A 30mA AC à bornes décalées SanVis

Caractéristiques techniques

Position du neutre	gauche
Type de pôles	2 P
Mode de fixation	rail DIN symétrique
Avec indicateur de défaut	Oui
Type de tension d'alimentation	AC
Fréquence assignée	50 Hz
Catégorie de dimensions (DIN 43880)	1
Déclenchement légèrement temporisé	Non
Couple de serrage	2,8Nm
position de montage du produit sous 360°	Oui
Section de raccordement en câble souple	16mm ²
Section de raccordement en câble rigide	25 mm ²
Type de connexion	cage à vis
Type selectif	Non
Equipement cache bornes	Non
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP20
Type de protection différentielle	AC
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	2
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	Exécution I