

DSK50L6F10

Goulotte design 35x220 mm, blanc brillant, L=625 mm



Architecture

Mode de fixation en saillie

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 38 mm

Longueur 625 mm

Largeur de goulotte 222 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 12

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 12

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Couleur | blanc |
| Matière | mélange de matériaux |
| Groupe de matériau | matériau mélanger |
| Type de traitement de surface | brillant |
| Câble | |
| Section intérieure / utile | 2800 mm ² |
| Équipement | |
| Éclisses incluses | Oui |
| Nombre de compartiments | 1 |
| Nombre d'agrafes par mètre | 1 |
| Utilisation | |
| Type produit cheminement de câble | Socle et couvercle |
| Standards | |
| Directive européenne RoHS | conformité volontaire |
| Sécurité | |
| Sans halogène | Oui |