

L6926VERZ

Té, FWK 90/50110, galvanisé



Architecture

Mode de fixation vissé

Fonctions

Classe de résistance au feu E - maintien de fonction 30

Dimensions

Hauteur intérieure 49 mm

Hauteur de goulotte 142 mm

Longueur 350 mm

Largeur de goulotte 200 mm

Largeur intérieur 104 mm

Mesure a 350 mm

Mesure b 500 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint -

Matières

Caractéristiques techniques L6926VERZ

Couleur	zingué
Matière	acier ; plâtre
Groupe de matériau	acier, gypse
Type de traitement de surface	zingué
Câble	
Section intérieure / utile	5096 mm ²
Accessoires inclus	
Configuration de la pièce de forme	Fond et couvercle
Équipement	
Nombre de côtés résistant aux flammes	3
Utilisation	
Type produit cheminement de câble	Té
Sécurité	
Sans halogène	Oui
Poids	
Poids	18.65 kg