



Interrupteur à déclenchement libre x250 4P 250A fixe

Caractéristiques techniques

Type de commande	Manette
Position du neutre	gauche
Type de pôles	4 P
Produit équipé de la fonction protection	Non
Fonction inverseur	Non
Fonction Interrupteur principal	Non
Fonction interrupteur arrêt d'urgence	Non
Fonction Interrupteur sécurité	Non
Fonction interrupteur condamnation pour maintenance	Non
Bloc de déclenchement	SWITCH
Protection différentielle intégrée	Non
Avec pole de Neutre coupé	Non
Fonction Interrupteur sectionneur	Non
Compatible avec montage Rail DIN	Non
Commande motorisée intégrée	Non
Fréquence assignée	50/60 Hz
Equipé d'une bobine de minimum de tension	Non
Cadenassable	Oui
Couleur de la manette, poignée	noir
Couple de serrage	12Nm
Montage sur rail DIN avec adaptateur en option	Non
Convient au montage en façade centré	Non
Convient au tableau de distribution	Non
Convient au montage en façade	Non
convient au montage au sol	Non
Convient au montage intermédiaire	Non
Section de raccordement en câble souple	35 / 150mm ²
Section de raccordement en câble rigide	35 / 185mm ²
Branchement	Connexions frontales
Type de connexion	plage de raccordement
Temps réglable	Non
Verrouillage contre déclenchement	Non
Verrouillage contre enclenchement	Non
Commande motorisée optionnelle	Oui
Accessoriable	Non

Avec bobine à émission en option	Non
Catégorie d'emploi	A
Directive européenne WEEE	concerné
Indice de protection IP	IP4X
Degré de pollution suivant IEC 60664 / IEC 60947-2	3
Altitude	2000 m
Tropicalisation/humidité/Exécution	85% / 50°C