

MZ905

Auxiliaire de télécommande



More Information

Statut des ventes	3C
Unité	PCE
EAN	3250614329012
Couple de serrage	bornes 1 et 3 : 1,7Nm et borne 2 à 18 : 0,6Nm
Intensité de repos	0 mA
Consommation à l'appel	1173 VA
Hauteur produit installé	83 mm
Marquage CE étiquette	AI2_B5_CE_01.JPG
Largeur produit installé	54 mm
Courant assigné d'emploi en AC1	5 A
Fréquence assignée	50;60 Hz
Type de tension d'alimentation	AC
Nombre de demi-modules de 17.5mm uniquement pour appareil et kit	6
Section de raccordement en câble souple	bornes 1 et 3 : 1 à 6mm ² ; bornes 2 à 18 : 0,2 à 2,5mm ²
Tension assignée d'emploi Ue	207 / 230 / 253 V

Tension assignée d'emploi en continue	230 V
Tension assignée d'isolement	6 kV
Nombre de modules	3
Mots clés	Disjoncteur ; Accessoire ; Modulaire
Directive européenne WEEE	concerné
Température de fonctionnement	-5/40 °C
Nombre de contacts inverseurs	0
Section de raccordement en câble rigide	bornes 1 et 3 : 1,5 à 10mm ² ; bornes 2 à 8 : 0,2 à 2,5mm ²
Rigidité diélectrique distance bobine contact	6kV
Nombre de contacts à fermeture	2
Nombre de contacts à ouverture	0
Tension circuit de commande en CA	207 / 230 / 253 V
Profondeur produit installé	71 mm
Puissance dissipée totale sous IN	0.11 W
Temporisation à l'arrêt	Non
Temporisation au démarrage	Non
position de montage du produit sous 360°	Non