

# WFSS81BSB

:hager

- Architecture
  - Mode de fixation encastré
- Fonctions
  - Protection contre les surtensions  
Oui
- Principales caractéristiques électriques
  - tension nominale  
250 V
- Dimensions
  - Profondeur  
25.8 mm
  - Largeur  
86 mm
- Porte, couvercle
  - Plaques  
plaque totale
- Alimentation
  - Alimentation spéciale de courant  
Sans alimentation par courant spécial
- Matières
  - Matière  
acier inoxydable
  - Aspect de la surface  
mat
  - Type de traitement de surface  
brossé
- Installation, montage
  - Mode de fixation  
A vis
  - Mode de montage

pour montage encastré et en paroi creuse  
pour fixation par vissage

- Connexion
  - Type de connexion  
vis
- Câble
  - Câblage  
avec borne de mise à la terre
- Eléments fournis
  - Composant  
avec 2 vis de fixation M3,5 x 20 mm
- Equipement
  - Nombre de prises commandées  
1
- Utilisation
  - Caractéristique de différenciation 3 - Ventes  
avec bornes à vis
- Sécurité
  - Code de protection IK contre les chocs mécaniques  
sonstige
  - Indice de protection IP  
IP20
  - Protection  
Protection renforcée contre les contacts accidentels
- Conditions d'utilisation
  - Mécanisme  
Mécanisme noir