

EG203P

Programmateur modulaire électronique chauff élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V

Architecture

Mode de fixation	clipsé
------------------	--------

Connectivité

Type de sortie	fil pilote
----------------	------------

Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
------------------------------	-------

Fréquence assignée	50;60 Hz
--------------------	----------

Dimensions

Profondeur produit installé	64 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	85 mm
--------------------------	-------

Longueur	64 mm
----------	-------

Largeur produit installé	35 mm
--------------------------	-------

Largeur	2 modules
---------	-----------

Puissance

Puissance consommée	6 VA
---------------------	------

Caractéristiques techniques EG203P9

Puissance dissipée totale sous IN	8 W
-----------------------------------	-----

Alimentation

Tension d'alimentation	230V +/- 15%
------------------------	--------------

Configuration

Finesse de programmation	1 mn
--------------------------	------

Equipement

Nombre de zone de programmation	2
---------------------------------	---

Réserve de marche	5 ans
-------------------	-------

Utilisation

Cycle	hebdomadaire
-------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Conditions d'utilisation

Précision de marche	$\pm 1,5$ s ; 24H
---------------------	-------------------

Température de stockage	-20/70 °C
-------------------------	-----------
