

30710

Programmateur modulaire analogique chauff élec avec fil pilote 2 zones 7j 230V



- Architecture
 - Mode de fixation
rail DIN
- Connectivité
 - Type de sortie
fil pilote
- Principales caractéristiques électriques
 - Tension assignée d'emploi Ue
230 V
 - Fréquence assignée
50;60 Hz
- Dimensions
 - Profondeur produit installé
60 mm
 - Hauteur produit installé
88 mm
 - Largeur produit installé
108 mm
- Alimentation
 - Tension d'alimentation
230V +/- 15%
- Connexion
 - Section de raccordement
1 ; 4mm²
- Configuration
 - Finesse de programmation
120 mn

- Equipement
 - Nombre de zone de programmation
2
 - Nombre de sorties fil pilote
4 sorties ; 2x1A total
 - Réserve de marche
200 h
- Utilisation
 - Cycle
hebdomadaire
- Sécurité
 - Indice de protection IP
IP20
- Conditions d'utilisation
 - Précision de marche
 ± 1 s ; 24h
 - Température de stockage
-10/55 °C