

# 49002

**Programmateur modulaire digital chauf élec fil pilote boîtier amb 1 zone 7j 230V**

## Architecture

Mode de fixation	rail DIN
------------------	----------

## Connectivité

Type de sortie	fil pilote
----------------	------------

## Principales caractéristiques électriques

Tension assignée d'emploi Ue	230 V
------------------------------	-------

Fréquence assignée	50 Hz
--------------------	-------

## Dimensions

Profondeur produit installé	10 mm
-----------------------------	-------

Hauteur produit installé	80 mm
--------------------------	-------

Largeur produit installé	80 mm
--------------------------	-------

## Puissance

Puissance consommée	10 VA
---------------------	-------

## Batterie

## Temps de charge pour la réserve de marche en heure 0.5

---

### Alimentation

Tension d'alimentation	230V +/- 15%
------------------------	--------------

---

### Connexion

Section de raccordement	1 ; 4mm <sup>2</sup>
-------------------------	----------------------

---

### Configuration

Finesse de programmation	15 mn
--------------------------	-------

---

### Equipement

Nombre de zone de programmation	1
---------------------------------	---

---

Nombre de sorties fil pilote	2 sorties de 30mA
------------------------------	-------------------

---

Réserve de marche	13 h
-------------------	------

---

### Utilisation

Cycle	hebdomadaire
-------	--------------

---

### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

---

### Conditions d'utilisation

Précision de marche	± 1 s ; 24h
---------------------	-------------

---

Température de stockage	-20/70 °C
-------------------------	-----------

---