

# Fiche technique du produit

WXF432

:hager



## Prise de courant double detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A

### Caractéristiques techniques

Type de commande	Prise de courant
Type de pôles	2P+T
Mode de fixation	Goulotte d'installation
Exécution technique	
Décor	
Couleur	
Matière	polycarbonate (PC)
Aspect de la surface	mat
Type de traitement de surface	non traitée
Section de raccordement en câble souple	1,5 / 2,5mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm <sup>2</sup> - maxi 2x2,5 mm <sup>2</sup>
Type de contact	
Type de connexion	Quickconnect
Intègre porte étiquette transparent	Non
Caractéristique de différenciation 1 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 2 - Ventes	
Caractéristique de différenciation 3 - Ventes	
Homologations	NFC 61314
Directive européenne WEEE	concerné
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP20
Sans halogène	Non
Série	gallery
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Gamme design principale	