



Poussoir inverseur Systo 10+1F à voyant 10A 2 modules Blanc AntiBactérien

Caractéristiques techniques

Type de commande	bouton poussoir
Type d'organe de commande	Bouton poussoir
Nombre de touches	1
Mode de fixation	encastré ou en goulotte
Module	
Voyant lumineux	en accessoire
Tension nominale	250V
Fréquence assignée	50/60 Hz
Couleur	antibactérien
Matière	polycarbonate
Matière	polycarbonate (PC)
Type de traitement de surface	matt
Mode de fixation	Clipsé
Section de raccordement en câble souple	
Section de raccordement en câble rigide	mini 2x1 mm ² - maxi 2x2,5 mm ²
Type de contact	10+1F
Type de connexion	cage sans vis
Intègre porte étiquette transparent	Non
Homologations	EN 60669-1
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	07
Indice de protection IP	IP31D
Essai fil incandescent	/NFC-20455 : 960°C
Série	systo
Composition	mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
Symbole WA	

