



**Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm
Longueur	2 100 mm
Section intérieure/utile	240 - 240 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

**Matière**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	0
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non

ATA122008014