




ATA122019010



Moulure ATA 12x20 BP L=2,10m 1cloison

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm
Longueur	2 100 mm
Section intérieure/utile	240 - 240 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----