



ATA122039010

Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en blanc pure

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage angulaire	83 - 140
-----------------	----------

Matière

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement de surface	Non traité
Couleur	Blanc paloma
Code RAL	9010

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----