




ATA123019016



Moulure ATA 12x30 blanc L=2,10m 1 cloison

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	13 mm
Largeur	32 mm
Longueur	2 100 mm
Section intérieure/utile	330 - 330 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9016
Couleur	Pure

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----