



ATA123019016



Moulure ATA 12x30 blanc signalisation L=2,10m 1 cloison

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	bottom punched
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	13 mm
Longueur	2100 mm
Largeur de goulotte	32 mm
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	2
Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)	1
Forme de couvercle	prémonté
Couleur	blanc signalisation
Couleur RAL	RAL 9016 - Blanc signalisation
Matière	PVC
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	20
Section intérieure / utile	330 mm ²
Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm ² (taux de remplissage 40%)	16
Nombre de cloisons fixes	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Nombre de compartiments	2
Nombre d'agrafes par mètre	2
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Indice de protection IP	IP40
Résistance au choc	IK07
Température de service	-5...65 °C