



ATA163009010



Moulure ATA 16x30 Blanc Paloma L=2,10m

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation bottom punched

Modèle

Traitement antibactérien Non

Auto-adhésif Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 16 mm

Longueur 2100 mm

Largeur de goulotte 32 mm

Capacité

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 2

Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage) 3

Porte, couvercle

Forme de couvercle prémonté

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière PVC

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Transparent Non

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Adapté à un usage extérieur Non

Fixation de conduite intérieure Non

Câble

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 1,5 mm² (taux de remplissage 40%) 32

Section intérieure / utile 420 mm²

Nombre de fils ex. H07Y-U/R/K 2,5 mm² (taux de remplissage 40%) 26

Équipement

Nombre de cloisons fixes 0

Nombre de cloisons clipsables 0

Nombre de compartiments 1

Nombre d'agrafes par mètre	2
Standards	
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHs	conformité volontaire
Sécurité	
Indice de protection IP	IP40
Sans halogène	Non
Résistance au choc	IK07
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5...65 °C