



ATA205019010



Moulure ATA 20x50 1 cloison Blanc Paloma

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	52 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	900 - 900 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	4
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Classe de protection (IP)	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	1
Nombre de compartiments	2 - 2
Nombre de cloisons clipsables	0
Eclisse incluse	Oui
Avec film de protection	Non

Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----