



## Moulure ATA 20x50 2cloisons Blanc Paloma

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	52 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	900 - 900 mm <sup>2</sup>

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	4
-----------------------------------------------------------------	---

#### Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	9010
Couleur	Blanc paloma

#### Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
----------------------------------------------------------	-----

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

#### Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

#### Équipement

Nombre de cloisons	2
Nombre de compartiments	3 - 3
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

#### Installation, montage

Perforation de socle	Non
----------------------	-----

ATA205029010

