



ATA205038014

Angle extérieur variable pour moulure ATHEA 20x50mm en marron

Caractéristiques techniques

Mode de fixation	clipsé
Traitement antibactérien	Non
Accessoires d'alignement	Sans éclisses
Hauteur de goulotte	20 mm
Longueur	26.5 mm
Largeur de goulotte	50 mm
Couvercle avec joint	Non
Couleur	marron
Couleur RAL	RAL 8014 - Brun sépia
Matière	ABS
Groupe de matériau	plastique
Type de traitement de surface	non traitée
Perforation de socle	Sans poinçonnage de base
Plage angulaire	83 / 140 °
Configuration de la pièce de forme	Moulé
Homologations	EN50085-2-1
Directive européenne RoHS	conformité volontaire
Sans halogène	Oui