



ATA207528014

Moulure ATA 20x75 2 cloisons Marron

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	74 mm
Longueur	2 000 mm
Section intérieure/utile	1 296 - 1 296 mm ²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

Matière

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement de surface	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement	Sans éclisses
--------------------------	---------------

Équipement

Nombre de cloisons	2
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non