



## Goulotte de câblage en PVC BA7 40x25mm bleu

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Hauteur                        | 40 mm    |
| Largeur                        | 25 mm    |
| Longueur                       | 2 000 mm |
| Largeur des découpes latérales | 6 mm     |
| Largeur de languette           | 6,50 mm  |

BA740025BL

#### Equipement

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Livré avec le couvercle | Oui |
|-------------------------|-----|

#### Matière

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Matière | Polyvinylchloride (PVC) |
| Couleur | Bleu                    |

#### Fonctions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Autoextinguible | Oui |
|-----------------|-----|

#### Normes

|                  |    |
|------------------|----|
| Classement UL 94 | V0 |
|------------------|----|

#### Sécurité

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Classe de résistance au feu | M1 |
|-----------------------------|----|

#### Architecture

|          |     |
|----------|-----|
| Flexible | Non |
|----------|-----|

#### Configuration

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Configuration des parois du profilé | Estampé |
|-------------------------------------|---------|