


BKW150050



Goulotte caniveau 150 50-70

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	150 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure/utile	5 090 - 5 090 mm ²
Hauteur minimale de la table	50 mm
Plage de nivellement	50 - 70 mm

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	21
---	----

Conditions d'utilisation

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement de surface	Zingué

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Fonctions

Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal	Oui
Avec bac de plancher	Oui