




BKW200070



## Goulotte caniveau 200 70-110

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Largeur	200 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure/utile	10 670 - 10 670 mm <sup>2</sup>
Hauteur minimale de la table	70 mm
Plage de nivellement	70 - 110 mm

#### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	44
---	----

#### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

#### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

#### Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

#### Installation, montage

Trou de montage	Sans
-----------------	------

#### Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement de surface	Zingué

#### Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

#### Fonctions

Base détachable de la structure principale	Oui
Avec bac de plancher	Oui