


BKW200080



Goulotte caniveau 200 80-120

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	200 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure/utile	12 510 - 12 510 mm ²
Hauteur minimale de la table	80 mm
Plage de nivellement	80 - 120 mm

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	51
---	----

Conditions d'utilisation

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

Installation, montage

Trou de montage	Sans
-----------------	------

Matière

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement de surface	Zingué

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Fonctions

Base détachable de la structure principale	Oui
Avec bac de plancher	Oui