


BKW200090



Goulotte caniveau 200 90-130

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Largeur | 200 mm |
| Longueur | 2 400 mm |
| Section intérieure/utile | 14 350 - 14 350 mm ² |
| Hauteur minimale de la table | 90 mm |
| Plage de nivellement | 90 - 130 mm |

Capacité

| | |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 59 |
|---|----|

Conditions d'utilisation

| | |
|-----------------|----------|
| Charge maximale | 2 - 3 kN |
|-----------------|----------|

Notice

| | |
|------------------|-----|
| Entretien du sol | Sec |
|------------------|-----|

Equipement

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Nombre de compartiments | 1 - 1 |
| Fixation au mur de séparation | Fixation par vis |
| Avec cloison | Non |

Installation, montage

| | |
|-----------------|------|
| Trou de montage | Sans |
|-----------------|------|

Matière

| | |
|--|--------|
| Matière | Acier |
| Matériau paroi latérale/auge de plancher | Acier |
| Traitement de surface | Zingué |

Couvercle, porte

| | |
|--------------------------------|--------|
| Matériau du couvercle | Acier |
| Couverture de surface | Zingué |
| Couvercle ouverture de montage | Non |
| Verrouillage du couvercle | Non |

Fonctions

| | |
|---|-----|
| Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal | Oui |
| Avec bac de plancher | Oui |