



**Goulotte caniveau 300 70-110**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Largeur	300 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure/utile	16 470 - 16 470 mm <sup>2</sup>
Hauteur minimale de la table	70 mm
Plage de nivellement	70 - 110 mm
Nombre d'unités d'installation fournies	3

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	68
---	----

**Conditions d'utilisation**

Charge maximale	2 - 3 kN
-----------------	----------

**Notice**

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

**Equipement**

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

**Installation, montage**

Trou de montage	Sans
-----------------	------

**Matière**

Matière	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement de surface	Zingué

**Couvercle, porte**

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Couvercle ouverture de montage	Non
Verrouillage du couvercle	Non

**Fonctions**

Possibilité de découplage de la partie inférieure et du corps principal	Oui
Avec bac de plancher	Oui

BKW300070

