



## BKW300070

## Goulotte caniveau 300 70-110

## Caractéristiques techniques

D					

Dilliciisions	
Largeur	300 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure / utile	16 470 - 16 470 mm²
Hauteur minimale de la chape	70 mm
Plage de nivellement	70 - 110 mm
Nombre d'unités d'installation intégrées	3
Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	68
Conditions d'utilisation	
Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN
Notice	
Entretien du sol	Sec
Equipement	
Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non
Installation, montage	
Ouverture de montage	Sans
Matière	
Matériau	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement	Zingué
Couvercle, porte	
Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Ourture de montage du couvercle	Non
Verrouillage du couvercle	Non
Fonctions	
Base détachable de la structure principale	Oui