



BKW400060



#### Goulotte caniveau 400 60-100

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Largeur	400 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure / utile	18 430 - 18 430 mm <sup>2</sup>
Hauteur minimale de la chape	60 mm
Plage de nivellation	60 - 100 mm
Nombre d'unités d'installation intégrées	3

##### Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	76
---	----

##### Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

##### Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

##### Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

##### Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

##### Matière

Matériau	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement	Zingué

##### Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Ourture de montage du couvercle	Non
Verrouillage du couvercle	Non

##### Fonctions

Base détachable de la structure principale	Oui
--	-----

