



BKW400070



Goulotte caniveau 400 70-110

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	400 mm
Longueur	2 400 mm
Section intérieure / utile	22 270 - 22 270 mm ²
Hauteur minimale de la chape	70 mm
Plage de nivellement	70 - 110 mm
Nombre d'unités d'installation intégrées	3

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	92
---	----

Conditions d'utilisation

Charge verticale appliquée sur une grande surface (charge lourde)	3 kN
Charge verticale appliquée sur une petite surface	2 kN

Notice

Entretien du sol	Sec
------------------	-----

Equipement

Nombre de compartiments	1 - 1
Fixation au mur de séparation	Fixation par vis
Avec cloison	Non

Installation, montage

Ouverture de montage	Sans
----------------------	------

Matière

Matériau	Acier
Matériau paroi latérale/auge de plancher	Acier
Traitement	Zingué

Couvercle, porte

Matériau du couvercle	Acier
Couverture de surface	Zingué
Ouverture de montage du couvercle	Non
Verrouillage du couvercle	Non

Fonctions

Base détachable de la structure principale	Oui
--	-----

